

EINSTÄRKEN RXEINSTÄRKEN



Zielgruppe

Kunden, die ein klassisches RX Einstärkenglas bevorzugen oder ein breites Produktionsspektrum benötigen.

Technologie

Traditionelle konventionelle Technologie.

Abstufung der Dioptrien

1/4

Herstellungsverfahren

Rückseitiger Aufbau des Einstärkenglases.

Optimierung MDR

Mittendickenreduktion bei Plusgläsern:
Optimale Glasdicke durch Übermittlung der Glasform, der Fassungsgröße und der Zentriedaten.

EINSTÄRKEN

LENTIKULAR



Zielgruppe

Kunden mit sehr hohen Dioptrien:
optisch wirksamer Sichtbereich bei
Lentikular-Minus 35mm und 50mm
bei Lentikular-Plus.

Technologie

Traditionelle Konventionelle Technologie

Abstufung der Dioptrien

1/4

Herstellungsverfahren

Rückseitiger Aufbau
des Einstärkenglases.

